

# Invacare® | **Comet**, **Comet<sup>Alpine</sup>** **e Comet<sup>HD</sup>**



Invacare **Comet**



Invacare **Comet<sup>Alpine</sup>**



Invacare **Comet<sup>HD</sup>**

## Una grande famiglia di Scooter: *Invacare Comet*

Gli scooter *Invacare Comet* sono stati progettati per offrire il massimo in prestazioni di guida senza trascurare la sicurezza ed il comfort per il guidatore. L'affidabilità rimane il punto di forza di questi prodotti: sia che siate al supermarket, sia che stiate girando per la strada questi scooter vi porteranno dove voi vorrete, velocemente, con una guida stabile e rilassante.

La famiglia *Comet* soddisfa le esigenze di ogni guidatore: cercate velocità? Spunto? Allora *Comet* è lo scooter che fa per voi. Vi serve potenza continua per affrontare salite o terreni particolarmente accidentati? *Comet<sup>Alpine</sup>* è la risposta ideale. Avete una corporatura robusta e non volete privarvi della libertà di uscire e muovervi in totale autonomia? Perché non scegliere la versione *Comet<sup>HD</sup>* con portata max. 220 Kg.



**Yes, you can.®**

### Tutto sotto controllo

Su *Invacare Comet* la sicurezza è al primo posto. Di serie: sistema elettronico di riduzione della velocità in curva, segnale visivo e sonoro di batterie scariche, luce di retromarcia con segnalatore acustico, indicatori di direzione intermittenti e sonori a spegnimento automatico, sistema luci a doppio bulbo e leva sblocco motori (motore in folle) con doppio sistema di sicurezza.

### Guida confortevole

Manubrio ergonomico con impugnature morbide per permettere una presa salda nel caso di manovre repentine; piantone dello sterzo inclinabile tramite leva a sx per trovare la giusta posizione di guida; leva freno manuale a dx per arrestare lo scooter in caso di emergenza; sedile morbido, sagomato, girevole e traslante con schienale inclinabile per una giusta e corretta postura; braccioli ribaltabili, regolabili in larghezza e altezza per trovare la corretta posizione delle braccia.



### Caratteristiche



#### Piantone sterzo regolabile

Inclinazione variabile grazie alla leva sx posta sul manubrio.



#### Freno manuale

Leva dx posta sul manubrio. Freno di emergenza che si aggiunge al freno motore.



#### Parafanghi integrati

Proteggono l'elettronica e il motore dalla polvere e dai liquidi.

Per gli accessori disponibili sugli scooter *Invacare Comet* consultare la sezione «Scooter - Accessori».

### Dati tecnici

Invacare <b>Comet</b>	510 mm	485 mm	440 - 515 mm <sup>1</sup>	500 mm	660 mm <sup>2</sup>	1475 mm
Invacare <b>Comet</b>	136 kg <sup>3</sup>	160 kg	2 x 75 Ah	3260 mm	100 mm	120 mm 200 mm <sup>4</sup>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1/ A passi di 25 mm</li> <li>2/ Larghezza esterna braccioli 600-700 mm (interna 450-550 mm)</li> <li>3/ Senza batterie 84 kg</li> <li>4/ Sopra pianale</li> <li>5/ Picco max di potenza 1200 W</li> </ol>			
Invacare <b>Comet</b>	250 W <sup>5</sup>	55 km	15 km/h			

Per ulteriori informazioni sulla destinazione d'uso e le regolazioni, fare riferimento al manuale d'uso del prodotto. Sul sito internet [www.invacare.it](http://www.invacare.it) sono disponibili altre informazioni propedeutiche alla scelta dell'ausilio.

**Codici NT (configurazione standard): 12.21.27.009 (\*) + 12.24.06.157 + /1.163 + /1.169**  
**Nr. Repertorio DM: 100063/R**  
 (\*) In alternativa, per omogeneità funzionale, "Carrozzina elettrica per uso esterno"

### Colori carenatura



Argento



Blu Onice



Vinile/Nero

### Tipo/colore fodera

CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCEBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.  
**PRODOTTI COMMERCIALIZZATI**

### Potenza extra

Sotto una scocca dal design moderno ed accattivante, **Comet Alpine** cela un carattere forte e vincente. Questo scooter monta una centralina da 160 A, un robusto motore da 650 W, alimentato da 2 batterie da 75 Ah, e 4 ruote pneumatiche da 13" con ammortizzatori indipendenti per andare ovunque, per affrontare pendii scoscesi o tratti ghiaiosi.

### Comfort extra

**Comet Alpine** ha un allestimento di tutto rispetto: sedile girevole, traslante ed estraibile tipo "Autostyle", regolabile in altezza con schienale inclinabile, braccioli allargabili e regolabili in altezza. Manubrio ergonomico con piantone inclinabile, freno a mano, cruscotto chiaro e completo con selettore di "riduzione automatica della velocità". Carenatura con parafanghi avvolgenti per proteggere le parti elettriche dall'acqua e dallo sporco.

Selettore di riduzione della velocità



### Caratteristiche ed accessori



#### Sospensione sul sedile (optional)

Maggior comfort per il guidatore grazie alla sospensione sul sedile.



#### Lifter elettrico (optional)

Regolazione elettrica dell'altezza della seduta da 460 mm a 580 mm (anche per **Comet**).



#### Porta bastone/stampella (optional)

Per gli accessori disponibili sugli scooter **Invacare Comet** consultare la sezione «Scooter - Accessori».

### Dati tecnici

<b>Comet Alpine</b>	 510 mm	 485 mm	 440 - 515 mm <sup>1</sup>	 500 mm	 660 mm <sup>2</sup>	 1475 mm	 95° - 145°
<b>Comet Alpine</b>	 143 kg <sup>3</sup>	 160 kg	 2 x 75 Ah	 3260 mm	 100 mm	 120 mm 200 mm <sup>4</sup>	 10° (18%)
<b>Comet Alpine</b>	 650 W <sup>5</sup>	 50 km	 10 km/h	<ol style="list-style-type: none"> <li>1/ A passi di 25 mm</li> <li>2/ Larghezza esterna braccioli 600-700 mm (interna 450-550 mm)</li> <li>3/ Senza batterie 91 kg</li> <li>4/ Sopra pianale</li> <li>5/ Picco max di potenza 1800 W</li> </ol>			

Per ulteriori informazioni sulla destinazione d'uso e le regolazioni, fare riferimento al manuale d'uso del prodotto. Sul sito internet [www.invacare.it](http://www.invacare.it) sono disponibili altre informazioni propedeutiche alla scelta dell'ausilio.

#### Codici NT (configurazione standard):

**12.21.27.009 (\*) + 12.24.06.157 + /163 + /169**

#### Nr. Repertorio DM: 100063/R

(\*) In alternativa, per omogeneità funzionale, a "Carrozzina elettrica per uso esterno"

CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCEBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.


**PRODOTTO COMMERCIALIZZATO**

### Colore carenatura



Grigio ardesia

### Tipo/colore fodera



Vinile/Nero



Caratteristiche

### Portata extra

Invacare **Comet<sup>HD</sup>** è capace di trasportare utenti con un peso corporeo fino a 220 kg in tutta sicurezza. Progettato espressamente per utenti bariatrici, questo scooter garantisce sempre stabilità e controllo senza comprometterne le prestazioni.

### Sedile XL

Il sedile è stato progettato seguendo le indicazioni dei terapisti per assicurare sempre la massima comodità per l'utente bariatrico. La base della seduta e il piantone sono stati rinforzati per sopportare carichi importanti durante la marcia. I braccioli, regolabili in altezza e larghezza, sono stati irrobustiti per non cedere sotto il peso della persona durante la fase di salita/discesa dallo scooter.



### Sospensione personalizzata

Già impiegato nel settore delle mountain bike da competizione, questo sistema permette all'utente una facile personalizzazione delle sospensioni.



### Colonna del modulo seduta rinforzata



### Braccioli rinforzati

Struttura metallica di fissaggio bracciolo irrobustita.

Per gli accessori disponibili sugli scooter Invacare **Comet** consultare la sezione «Scooter - Accessori».

## Dati tecnici

<b>Comet<sup>HD</sup></b>	660 mm	535 mm	440 - 515 mm <sup>1</sup>	610 mm	750 mm <sup>2</sup>	1475 mm
<b>Comet<sup>HD</sup></b>	148 kg <sup>3</sup>	96 kg	220 kg	2 x 75 Ah	3260 mm	100 mm
<b>Comet<sup>HD</sup></b>	10° (18%)	650 W <sup>5</sup>	50 km	10 km/h	<b>1/</b> A passi di 25 mm <b>2/</b> Larghezza esterna braccioli 750-900 mm (interna 600-700 mm) <b>3/</b> Senza batterie 96 kg <b>4/</b> Sopra pianale <b>5/</b> Picco max di potenza 1800 W	

Per ulteriori informazioni sulla destinazione d'uso e le regolazioni, fare riferimento al manuale d'uso del prodotto. Sul sito internet [www.invacare.it](http://www.invacare.it) sono disponibili altre informazioni propedeutiche alla scelta dell'ausilio.

### Codici NT (configurazione standard):

**12.21.27.009 (\*) + 12.24.06.157 + /163 + /169**

### Nr. Repertorio DM: 100063/R

(\*) In alternativa, per omogeneità funzionale, a "Carrozzina elettrica per uso esterno"

CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCEBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.

**PRODOTTO COMMERCIALIZZATO**

### Colore carenatura

### Tipo/colore fodera



Grigio Ardesia



Vinile/Nero